

特徴

半光沢
高級感

用途

簡易パンフレット、リーフレット、チラシ等

用紙サイズ

A4/A3(100g/m²)、A4/A3(128g/m²)



出力手順

- 1 対象機種 C364シリーズ、C364eシリーズ、C368シリーズ
※フィニッシャー付きは不可
- 2 印刷設定 用紙種類：**厚紙1(100g)**、**厚紙1+(128g)**
給紙トレイ：**手差しトレイ**
印刷種類：**128gは片面印刷のみ両面不可**
100gは片面/両面共に可
- 3 出力 **手差しトレイ**からの給紙
※大量の連続給紙は紙詰まりの原因となりますので**最大10枚**まで。



片面印刷
レイアウトタブの印刷種類から、『**片面**』を選択

手差し
給紙トレイの『**手差し**』を選択

厚紙設定
用紙設定の用紙種類より
100gの場合は『厚紙1』を
128gの場合は『厚紙1+』を選択

※お役立ち用紙は、あくまで通紙テストを行ったものであり画質を保証するものではありません。

ツール作成には・・・コニカミノルタのお客さまだけに、**限定公開** /

お申し込みは
かんたん!!



素材・テンプレート**無料**ダウンロードサイト **Toolbizhub**

- 1 御社名
- 2 お名前
- 3 メールアドレス

この3点を弊社担当営業へお伝えいただきご登録いただくと、コニカミノルタの複合機をご利用のお客さま限定で、素材・テンプレート・写真等がダウンロードしご利用頂けます。



※ご紹介する用紙は、コニカミノルタが実機による通紙・搬送性に関する検証を行っている用紙となります。画像品質を保証するものではありませんので、予めご了承ください。