

<別紙>

■構成オプション

メモリ	Mateシリーズ	Mate Jシリーズ	搭載本体
8GB(8GB×1)	PC-M-MSA80R	-	タイプMA
	PC-M-MSB80R	PC-T-MSB80R	タイプMB
	PC-M-MSE80R	PC-T-MSE80R	タイプME
	PC-M-MSL80R	PC-T-MSL80R	タイプML
	PC-M-MSA80S	-	タイプMA
	PC-M-MSB80S	PC-T-MSB80S	タイプMB
	PC-M-MSE80S	PC-T-MSE80S	タイプME
	PC-M-MSL80S	PC-T-MSL80S	タイプML
	PC-M-MSA80M	PC-T-MSA80M	タイプMA
	PC-M-MSB80M	PC-T-MSB80M	タイプMB
	PC-M-MSE80M	PC-T-MSE80M	タイプME
	PC-M-MSL80M	PC-T-MSL80M	タイプML
16GB(8GB×2)	PC-M-MDA16R	-	タイプMA
	PC-M-MDB16R	PC-T-MDB16R	タイプMB
	PC-M-MDE16R	PC-T-MDE16R	タイプME
	PC-M-MDL16R	PC-T-MDL16R	タイプML
	PC-M-MDA16S	-	タイプMA
	PC-M-MDB16S	PC-T-MDB16S	タイプMB
	PC-M-MDE16S	PC-T-MDE16S	タイプME
	PC-M-MDL16S	PC-T-MDL16S	タイプML
	PC-M-MDA16M	PC-T-MDA16M	タイプMA
	PC-M-MDB16M	PC-T-MDB16M	タイプMB
	PC-M-MDE16M	PC-T-MDE16M	タイプME
	PC-M-MDL16M	PC-T-MDL16M	タイプML

■別売りオプション

品名	型番
増設RAMボード(8GB、PC5-38400)	PK-UG-ME609-0A
増設RAMボード(8GB、PC5-44800)	PK-UG-ME614-0A
増設RAMボード(8GB、PC5-44800)	PK-UG-ME624-0A
増設RAMボード(8GB、PC5-44800)	PK-UG-ME628